

# Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**30219-164**



Defina los frentes del dispositivo y los laterales inss con los paneles delanteros Schroff 19". Los paneles delanteros Schroff de 19" tienen agujeros adicionales para el montaje de manijas y están disponibles en dimensiones de 1 U a 6 U.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

los paneles frontales de 19" tienen agujeros adicionales para el montaje de manijas

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 4U

Fondo (D): 3mm

Tipo de accesorio: Panel frontal

Tipo de mango: Manija delantera

Acabado: Anodizado

Montaje: Atornillado delantero

Cantidad del paquete: 1

Acabado frontal: Anodizado

Acabado trasero: Anodizado

Bordes tratados: No

Apantallamiento EMC: No

Altura (H): 177mm

Material: Aluminio

Tipo de producto: Panel frontal

Ancho del rack: 95HP

Tipo: 19" Panel frontal

Anchura (W): 483mm

Net Weight: 0.664kg

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**