


Conexión macho y hembra con bloque de terminales para lámpara de CA

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

57274



La luz de la caja proporciona una solución compacta y flexible, y ofrece un montaje e instalación rápidos y fáciles. Para la flexibilidad de montaje, la luz led se puede fijar a la caja con tornillos o se puede fijar rápidamente a cualquier superficie plana de acero con kits magnéticos opcionales. Un sensor de movimiento también está disponible.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Las luces se pueden montar fácilmente vertical u horizontalmente.

Simple cableado a través de un sistema plug-and-play.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tensión de entrada de CA: 250V max

Tipo de accesorio: Luces

Grado de protección: IP20

Cantidad del paquete: 1

Color: Negro

Fondo: 14mm

Acabado: Suave mate

Altura: 53mm

Material: De plástico

Tipo de producto: Luz

Tipo: Cabinet Light; Bloque de terminales

Anchura: 18mm

Tipo de conexión: Alimentación; Tendido; 2-Pole

Tensión nominal: 250V

Temperatura de funcionamiento: 60°C min

Corriente nominal: 16A

Peso: 0.07kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte