


# Distribuidor de potencia de 19", 3 fases, 3 x 32 A.

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

60110-365



19" caja de distribución de energía con entrada de 3 fases y disyuntores. La unidad proporciona salidas IEC C19 para equipos o PDU monofásicas.

### CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

---

distribuidor trifásico para conectar a consumidores monofásicos o tiras de zócalo

Entrada trifásica 400 VAC

Salida a través de sockets IEC 60320-C19

Protección de sobrecorriente para cada salida

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

---

Tipo de producto: Distribuidor de potencia

Cantidad del paquete: 1

Altura: 131mm

Fondo: 250mm

Acabado: Anodizado

Longitud: 484mm

Material: Aluminio; Poliamida

Net Weight: 7.8kg

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**