

Monitor, Teclado, Touchpad, Cajón de 1 U, Teclado Alemán

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

60118-581



Diseñado para montaje en rack estándar de 19" diseñado para comodidad. Diseño robusto para uso intenso o operación en entornos hostiles.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Chasis de monitor TFT a color de 17", 1 U (resolución 1280 x 1024; se conecta a la interfaz VGA)

Teclado con diseño de teclado de diferentes idiomas (se conecta a través de USB)

Touchpad integral (se conecta a través de USB)

Suministro de voltaje: Entrada de amplio rango (tensión de red nominal 110 a 240 VAC), alimentación de tensión 12, 24 y 48 VDC bajo petición

Montaje ajustable en profundidad para diferentes pasos de los soportes de panel de servidor/deslizamiento; profundidad de montaje (dimensión c = espaciado de perfiles de 19"): Dimensión c 470 ... 740 mm

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 1U

Cantidad del paquete: 1

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Fondo: 470mm

Tipo de producto: Gabinete/cajón rack

Tipo: Monitor, teclado, Touchpad

Compatible con: Gabinetes de 19"

Tipo de teclado: QWERTZ

Net Weight: 15.4kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otras versiones bajo petición. Con trackball o pad numérico.

Otros diseños de teclado Vea el manual del usuario.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE