

Varistar CP Frame

Data Solutions



El bastidor soldado Varistar CP está disponible para requisitos de carga estática y se puede integrar con 19", ETSI o placa de montaje. Además, las ruedas se pueden agregar al marco si es necesario.

Sin embargo, si necesita ruedas para su aplicación, es posible que desee considerar un marco móvil que ya incluya ruedas.

CARACTERÍSTICAS

Soldado, acabado con recubrimiento en polvo, gris negro, RAL 7021

St, 1,5 mm, galvanizado, con GND central/punto de puesta a tierra

Capacidad de carga estática máx. 1600 kg

Por favor, ordene los pies ajustables por separado

ESPECIFICACIONES

Carga estática:	1600kg
Tipo de producto:	Gabinete / Rack Frame
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color
20630-110	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	Gris negro
20630-114	47U	2200mm	600mm	1000mm	1	Gris negro
20630-084	33U	1600mm	600mm	800mm	1	Gris negro
20630-125	52U	2450mm	600mm	1200mm	1	Gris negro
20630-113	47U	2200mm	600mm	900mm	1	Gris negro
20630-072	24U	1200mm	800mm	800mm	1	Gris negro
20630-085	33U	1600mm	600mm	900mm	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color
20630-112	47U	2200mm	600mm	800mm	1	Gris negro
20630-086	33U	1600mm	600mm	1000mm	1	Gris negro
20630-111	47U	2200mm	600mm	600mm	1	Gris negro
20630-087	33U	1600mm	800mm	600mm	1	Gris negro
20630-083	33U	1600mm	600mm	600mm	1	Gris negro
20630-126	52U	2450mm	800mm	1000mm	1	Gris negro
20630-071	24U	1200mm	800mm	600mm	1	Gris negro
20630-088	33U	1600mm	800mm	800mm	1	Gris negro
20630-089	33U	1600mm	800mm	900mm	1	Gris negro
20630-108	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	Gris negro
20630-127	52U	2450mm	800mm	1100mm	1	Gris negro
20630-090	33U	1600mm	800mm	1000mm	1	Gris negro
20630-107	42U	2000mm	800mm	900mm	1	Gris negro
20630-068	24U	1200mm	600mm	1000mm	1	Gris negro
20630-079	29U	1400mm	800mm	600mm	1	Gris negro
20630-075	29U	1400mm	600mm	600mm	1	Gris negro
20630-122	47U	2200mm	800mm	1200mm	1	Gris negro
20630-076	29U	1400mm	600mm	800mm	1	Gris negro
20630-121	47U	2200mm	800mm	1100mm	1	Gris negro
20630-077	29U	1400mm	600mm	900mm	1	Gris negro
20630-120	47U	2200mm	800mm	1000mm	1	Gris negro
20630-123	52U	2450mm	600mm	1000mm	1	Gris negro
20630-078	29U	1400mm	600mm	1000mm	1	Gris negro
20630-074	24U	1200mm	800mm	1000mm	1	Gris negro
20630-119	47U	2200mm	800mm	900mm	1	Gris negro
20630-109	42U	2000mm	800mm	1100mm	1	Gris negro
20630-118	47U	2200mm	800mm	800mm	1	Gris negro
20630-080	29U	1400mm	800mm	800mm	1	Gris negro
20630-117	47U	2200mm	800mm	600mm	1	Gris negro
20630-124	52U	2450mm	600mm	1100mm	1	Gris negro
20630-081	29U	1400mm	800mm	900mm	1	Gris negro
20630-116	47U	2200mm	600mm	1200mm	1	Gris negro
20630-073	24U	1200mm	800mm	900mm	1	Gris negro
20630-082	29U	1400mm	800mm	1000mm	1	Gris negro

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color
20630-115	47U	2200mm	600mm	1100mm	1	Gris negro
20630-099	42U	2000mm	600mm	600mm	1	Gris negro
20630-101	42U	2000mm	600mm	900mm	1	Gris negro
20630-096	38U	1800mm	800mm	800mm	1	Gris negro
20630-066	24U	1200mm	600mm	800mm	1	Gris negro
20630-102	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	Gris negro
20630-095	38U	1800mm	800mm	600mm	1	Gris negro
20630-261	42U	2000mm	600mm	300mm	1	Gris negro
20630-097	38U	1800mm	800mm	900mm	1	Gris negro
20630-103	42U	2000mm	600mm	1100mm	1	Gris negro
20630-094	38U	1800mm	600mm	1000mm	1	Gris negro
20630-104	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	Gris negro
20630-093	38U	1800mm	600mm	900mm	1	Gris negro
20630-067	24U	1200mm	600mm	900mm	1	Gris negro
20630-262	47U	2200mm	600mm	300mm	1	Gris negro
20630-100	42U	2000mm	600mm	800mm	1	Gris negro
20630-128	52U	2450mm	800mm	1200mm	1	Gris negro
20630-098	38U	1800mm	800mm	1000mm	1	Gris negro
20630-105	42U	2000mm	800mm	600mm	1	Gris negro
20630-092	38U	1800mm	600mm	800mm	1	Gris negro
20630-065	24U	1200mm	600mm	600mm	1	Gris negro
20630-091	38U	1800mm	600mm	600mm	1	Gris negro
20630-106	42U	2000mm	800mm	800mm	1	Gris negro

Table 2/2

Número de catálogo	Código de color	De conformidad con	Material del bastidor	Tipo	Compatible con
20630-110	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-114	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-084	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-125	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-113	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-072	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP

Número de catálogo	Código de color	De conformidad con	Material del bastidor	Tipo	Compatible con
20630-085	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-112	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-086	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-111	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-087	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-083	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-126	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-071	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-088	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-089	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-108	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-127	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-090	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-107	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-068	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-079	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-075	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-122	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-076	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-121	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-077	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-120	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-123	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-078	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-074	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-119	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-109	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-118	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-080	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP

Número de catálogo	Código de color	De conformidad con	Material del bastidor	Tipo	Compatible con
20630-117	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-124	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-081	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-116	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-073	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-082	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-115	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-099	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-101	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-096	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-066	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-102	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-095	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-261	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-097	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-103	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-094	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-104	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-093	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-067	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-262	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-100	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-128	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acero	Estándar	Varistar CP
20630-098	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-105	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-092	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-065	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-091	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP
20630-106	RAL 7021		Acero	Estándar	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Castor se puede agregar al marco. Si necesita una rueda para su aplicación, puede pedir un marco móvil que incluya ruedas.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.