


# Conductor sólido sin aislamiento



## CARACTERÍSTICAS

Cable sólido para una variedad de aplicaciones

Disponible en tamaños de bobinas más pequeños para mayor practicidad

Las piezas LPA y LPC se utilizan para conductores de bajada del sistema de protección contra rayos o aplicaciones de conexión a tierra

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño del conductor	Sección transversal	Diámetro (Ø)
ASC0850	711530	Aluminio	Desnudo	8 mm sólido	50.3mm <sup>2</sup>	8 mm
RSCC8100	197860	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	1/0 Sólido	50.3mm <sup>2</sup>	8 mm
RSCC2SS830	197685	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	Desnudo	1/0 Sólido	50.3mm <sup>2</sup>	8 mm
RC-ET-8	198210	Cobre	Estañado	1/0 Sólido	50.2mm <sup>2</sup>	8 mm
RC-EC-8	198160	Cobre	Desnudo	1/0 Sólido	50.2mm <sup>2</sup>	8 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Peso por unidad	De conformidad con
ASC0850	711530	50m	0.14 kg	
RSCC8100	197860	125m	0.4 kg	


Número de catálogo	Número de artículo	Longitud (L)	Peso por unidad	De conformidad con
RSCC2SS830	197685	30m	0.4 kg	
RC-ET-8	198210	100m	0.45 kg	
RC-EC-8	198160	100m	0.45 kg	IEC® EN 62561-2

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El peso de la unidad es por pie (0,3048 m).

Hay longitudes cortadas a pedido (CTO) disponibles por un coste adicional.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE