

# Paneles laterales | Armarios autoportantes, SPM



Estos paneles laterales ayudan a mantener el índice de protección, es decir, los componentes eléctricos funcionarán sin ningún tipo de alteración y el personal estará protegido frente a posibles lesiones.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Fácil montaje por un solo operario. Sellado con junta de poliuretano extrusionada de una pieza montada con 8 tornillos y nuevos retenes patentados. Puede reemplazarse por la puerta lateral DNS.

Material: Chapa de acero de 1.5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinación con MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 en combinación con MCS-HP.

Cantidad por embalaje: 2 paneles con accesorios de montaje.

## ESPECIFICACIONES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Espesor:</b>         | 1.5mm            |
| <b>Color:</b>           | Gris claro       |
| <b>Material:</b>        | Acero dulce      |
| <b>Acabado:</b>         | Polvo recubierto |
| <b>Código de color:</b> | RAL 7035         |

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo  | Material del armario |
|--------------------|--------|---------|--------|----------------------|
| SPM2206R5          | 2200mm | 19mm    | 600mm  | Acero dulce          |
| SPM2004R5          | 2000mm | 19mm    | 400mm  | Acero dulce          |
| SPM1810R5          | 1800mm | 19mm    | 1000mm | Acero dulce          |
| SPM1808R5          | 1800mm | 19mm    | 800mm  | Acero dulce          |
| SPM1205R5          | 1200mm | 19mm    | 500mm  | Acero dulce          |
| SPM2006R5          | 2000mm | 19mm    | 600mm  | Acero dulce          |
| SPM2005R5          | 2000mm | 19mm    | 500mm  | Acero dulce          |
| SPM2008R5          | 2000mm | 19mm    | 800mm  | Acero dulce          |
| SPM1605R5          | 1600mm | 19mm    | 500mm  | Acero dulce          |
| SPM1806R5          | 1800mm | 19mm    | 600mm  | Acero dulce          |
| SPM2210R5          | 2200mm | 19mm    | 1000mm | Acero dulce          |
| SPM2208R5          | 2200mm | 19mm    | 800mm  | Acero dulce          |
| SPM1606R5          | 1600mm | 19mm    | 600mm  | Acero dulce          |
| SPM1804R5          | 1800mm | 19mm    | 400mm  | Acero dulce          |
| SPM2010R5          | 2000mm | 19mm    | 1000mm | Acero dulce          |
| SPM1805R5          | 1800mm | 19mm    | 500mm  | Acero dulce          |
| SPM1106R5          | 1100mm | 19mm    | 600mm  | Acero dulce          |
| SPM1406R5          | 1400mm | 19mm    | 600mm  | Acero dulce          |
| SPM1405R5          | 1400mm | 19mm    | 500mm  | Acero dulce          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Clasificación de protección de IP66, NEMA tipo 4, 12 cuando se utiliza con MSC-HP.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.