

## Racor para HMI ligero, S1MFC



El acoplamiento de brida Syspend 180-Max conecta un tubo al gabinete, lo que permite una rotación del gabinete de 300 grados y puede bloquearse en una posición dada. El acoplamiento de brida tiene un tope de seguridad y rodamientos libres de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

---

El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.

Se incluyen la junta, los tornillos de fijación y los accesorios de montaje.

El sistema de brazo HMI Syspend 180 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 180 lb (81.6 kg)

## ESPECIFICACIONES

---

**Material:** Aluminio

**Acabado:** Polvo recubierto

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Color	Código de color
S1MFCG	101mm	125mm	100mm	Gris claro	RAL 7035
S1MFC	174mm	133mm	125mm	Jet Black	RAL 9005

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**