

## Acoplamiento para base, S2MBC



El acoplamiento base Syspend 281-Max fija el gabinete directamente a una superficie horizontal. El gabinete se puede girar 300° y fijarse en la posición deseada. Incluye tope de seguridad y rodamiento libre de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.

Se incluyen la junta y los accesorios de montaje

No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.

El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)

ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |        |         |       |          |                  |           |
|--------------------|--------|---------|-------|----------|------------------|-----------|
| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Material | Acabado          | Color     |
| S2MBC              | 130mm  | 108mm   | 108mm | Aluminio | Polvo recubierto | Jet Black |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.