

Racor para HMI, S2MFC



El acoplamiento de brida Syspend 281-Max conecta un tubo al gabinete, lo que permite una rotación del gabinete de 300°. El gabinete se puede bloquear en su posición. El acoplamiento de brida tiene tope de seguridad y rodamiento libre de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.

Se incluyen la junta, los tornillos de fijación y los accesorios de montaje.

El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Material | Acabado | Color |
|--------------------|--------|---------|-------|----------|------------------|-----------|
| S2MFC | 167mm | 108mm | 108mm | Aluminio | Polvo recubierto | Jet Black |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE