

P14 Position Coupler, Male and Nut Only, Worldwide Design, 16 mm, #5, 15M

NÚMERO DE CATÁLOGO

EL16P14LMN



Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

CARACTERÍSTICAS

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero

Acabado: Claro

Ajuste del acoplador: Estándar

Tamaño de las barras de armado, métrico: 16 mm

Tamaño de las barras de armado, EE. UU.: #5

Tamaño de armadura, Canadá: 15M

Diámetro (Ø): 25 mm

Longitud (L): 81mm

A: 54 mm

Profundidad de la barra (BD): 24mm

Tamaño de rosca (TS): M22

Peso por unidad: 0.26 kg

Cantidad del paquete: 60

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE