

P14 Position Coupler, Stainless Steel, 20 mm, #6, 20M, 35 mm dia, 152 mm x 163 mm, 35 mm Bar Depth

NÚMERO DE CATÁLOGO

EL20P14LSSN



Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

CARACTERÍSTICAS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrosion resistance

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero inoxidable dúplex 2205 (EN 1,4462)

Acabado: Claro

Ajuste del acoplador: Estándar

Tamaño de las barras de armado, métrico: 20 mm

Tamaño de las barras de armado, EE. UU.: #6

Tamaño de armadura, Canadá: 20M

Diámetro (Ø): 35 mm

Longitud 1 (L1): 152 mm

Longitud 2 (L2): 163 mm

Profundidad de la barra (BD): 35mm

Espacio de la barra 1 (BG1): 82mm

Espacio de la barra 2 (BG2): 93mm

Cuerpo del acoplador (CB): 76mm

Peso por unidad: 0.36 kg


Diseñado para cumplir: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (rendimiento especificado del 125%);ACI 318 Tipo 2 (tracción especificada);ACI 349;ACI 359;AS3600

Cantidad del paquete: 20

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE