

Abrazadera de conexión con palancas

Abrazaderas de distribución para caja de distribución.



CARACTERÍSTICAS

Abrazadera de conexión con palancas

Para todos los tipos de conductores

3 o 5 conductores

Hasta 4,00 mm²

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Color	Temperatura ambiente	Cantidad de abrazaderas	Fondo	Altura
20118-902	Pinza	Transparente, Verde	85°C max	3	18.8mm	8.4mm
20118-903	Pinza	Transparente, Verde	85°C max	5	18.8mm	8.4mm

Table 2/2

Número de catálogo	Material	Corriente máxima	Tensión máxima	Cantidad del paquete	Peso	Anchura
20118-902	Polycarbonato	20A	600V	10	2.5g	18.8mm
20118-903	Polycarbonato	20A	600V	10	4g	30mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE