


Tornillo avellanado



Los tornillos avellanados se utilizan para numerosas opciones de montaje en una caja de subrack o de escritorio.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Tornillo avellanado

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Tornillo

Table 1/2

Número de catálogo	Longitud	Material	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Altura
24560-139	5mm	Acero	Zinc plateado	100	M4	
24560-183	12mm	Acero	Zinc plateado	100	M5	
24560-182	12mm	Acero	Zinc plateado	4	M5	
24560-145	14mm	Acero	Zinc plateado	100	M4	
24560-164	8mm	Acero	Niquelado	100	M2.5	4.7mm
24560-158	7.7mm	Acero	Zinc plateado	100	M2.5	
21100-542	8mm	Acero	Niquelado	100	M3	
21100-429	8mm	Acero	Niquelado	100	M2.5	
21100-649	10mm	Acero	Zinc plateado	100	M2.5	

Número de catálogo	Longitud	Material	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Altura
21100-500	10mm	Acero	Niquelado	100	M2.5	
21100-507	12mm	Acero	Niquelado	100	M2.5	

Table 2/2					
Número de catálogo	Tipo	Anchura	Compatible con	Tipo de rosca	Par de apriete
24560-139	Tornillo avellanado		Paneles frontales		1.3N·m
24560-183	Tornillo avellanado		Paneles frontales		2.4N·m
24560-182	Tornillo avellanado		Paneles frontales		2.4N·m
24560-145	Tornillo avellanado		Paneles frontales		2.4N·m
24560-164	Tornillo avellanado	4.7mm	Paneles frontales	Métrica	
24560-158	Tornillo avellanado		Paneles frontales		
21100-542	Tornillo		Paneles frontales		
21100-429	Tornillo		Paneles frontales		
21100-649	Tornillo		Paneles frontales		
21100-500	Tornillo		Paneles frontales		
21100-507	Tornillo		Paneles frontales		

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

North America All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff	Europe Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff	Asia Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff	Middle East & India Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff
---	---	---	---



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE