


Sistema MTCA.0 para 6 módulos AMC de tamaño medio único, MTCA.0, 1 U, 84 HP

NÚMERO DE CATÁLOGO

11850-025



Sistema MicroTCA de 1 U con jaula de tarjeta horizontal para módulos AdvancedMC de ancho único. El chasis tiene una entrada de alimentación de CA en la parte trasera y una fuente de alimentación integrada de 400 W. El PM EMMC (Power Module Enhanced Management Controller) está instalado en la parte trasera del Backplane.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con la especificación PICMG MTCA.0 R1.0

1 U, 19" sistema de subrack para 6 Módulos Mid-Size AdvancedMC, 1 MCH de tamaño completo único

Entrada de corriente AC (100 ... 240 VAC) en la parte trasera de la carcasa, PSU de 400 W integrada, gestión de energía (PM EMMC) en la placa trasera

Módulo de ventilador de intercambio en caliente con gestor de unidades de enfriamiento (CU EMMC), flujo de aire de derecha a izquierda

Acceso al filtro de aire desde el frente

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Sistema

Número de ranuras: 6

Tipo: 19" montaje en rack

Tipo de panel posterior: MTCA.0 Star Topology, propuesta de alcance

Transferencia de datos: 40 GbE; PCIe Gen3

Potencia por ranura: 50W

Tensión de entrada de CA: 100 – 240V

Dirección del flujo de aire: De derecha a izquierda

Altura del rack: 1U

Tipo de fuente de alimentación: Marco abierto

Fuente de alimentación incluida: Sí

E/S posterior: No

De conformidad con: PICMG MTCA.0 R2.0

Fondo: 301mm

Altura: 44.45mm

Net Weight: 5.61kg

Cantidad del paquete: 1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sistemas modificados disponibles bajo petición.

Completamente montado, cableado y probado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE