

# Conductor de calor flexible interescala (FHC), 20 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**24830-005**



El bloque conductor se expande/contrae verticalmente para compensar la tolerancia apilada y optimiza el contacto superficial y la presión a lo largo de la trayectoria térmica; elimina la necesidad de una almohadilla de separación térmica.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Diseñado para procesadores de instrumentos Intel, AMD, Via, Freescale, NVIDIA y Texas que emplean un socket BGA

Proporciona un rendimiento de enfriamiento de conducción líder en la industria, una mejora del 10% sobre los métodos de enfriamiento de conducción actuales

Solución de enfriamiento de conducción pendiente de patente para electrónica de factor de forma pequeño

Asegurado a PCB con cinta adhesiva térmicamente conductora

El bloque conductor se expande/contrae verticalmente para compensar la tolerancia apilada y optimiza el contacto superficial y la presión a lo largo de la trayectoria térmica; elimina la necesidad de una almohadilla de separación térmica

Compatible con los gabinetes Interscale C.

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Bloque conductor

Familia de productos: Interescala

Tipo: Conductor de calor

Compatible con: Casos

Cantidad del paquete: 1

Fondo: 22mm

Anchura: 22mm

Acabado: Anodizado; Aluminio-Zinc plateado

Gross Weight: 0.074kg

Material: Aluminio; Acero

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**