


# Mango delantero, Ancho 7 mm



Mango delantero de perfil de aluminio delgado, 7 mm. El montaje del mango se hará desde la parte trasera.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática 10 kg/par

El montaje de la manija se hará desde el lado trasero

## ESPECIFICACIONES

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Anchura:</b>              | 7mm                     |
| <b>Carga estática:</b>       | 10kg                    |
| <b>Material:</b>             | Aluminio                |
| <b>Acabado:</b>              | Anodizado               |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO; MultipacPRO |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Maneja                  |

Table 1/1

| Número de catálogo | Cantidad del paquete | Tipo de mango | Color | Compatible con                       |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|--------------------------------------|
| 10501-001          | 1                    | Recto         | Plata | Subpistas, Chasis, Paneles frontales |
| 10501-002          | 1                    | Recto         | Plata | Subpistas, Chasis, Paneles frontales |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE