

Luces LED para gabinetes



La luz de la caja proporciona una solución compacta y flexible, y ofrece un montaje e instalación rápidos y fáciles. Para la flexibilidad de montaje, la luz led se puede fijar a la caja con tornillos o se puede fijar rápidamente a cualquier superficie plana de acero con kits magnéticos opcionales. Un sensor de movimiento también está disponible.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Las luces se pueden montar fácilmente vertical u horizontalmente.

Simple cableado a través de un sistema plug-and-play.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Luz

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de accesorio	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color	Acabado	Tipo
57274	Luces	IP20	1	Negro	Suave mate	Cabinet Light, Bloque de terminales
57275	Luces	IP20	2		Suave mate	Cabinet Light, Imán
60130-114	Luces	IP20	1		Suave	Cable de conexión
57265	Luces	IP20	1	Negro	Suave mate	Cabinet Light

Número de catálogo	Tipo de accesorio	Grado de protección	Cantidad del paquete	Color	Acabado	Tipo
57272	Luces	IP20	1	Negro	Suave	Cable de conexión
57273	Luces	IP20	1	Negro	Suave	Cable de conexión

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de conexión	Potencia luminosa emitida	Corriente nominal	Peso	Certificaciones
57274	Alimentación, Tendido, 2-Pole		16A	0.07kg	RoHS
57275				0.08kg	RoHS
60130-114	Alimentación, Tendido, 2-Pole		10A	0.083kg	RoHS, EAC
57265	Alimentación, Tendido, 2-Pole	550lm		0.24kg	CE, RoHS
57272	Alimentación, Tendido, 2-Pole		10A	0.3kg	RoHS
57273	Alimentación, Tendido, 2-Pole		10A	0.3kg	RoHS

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE