

Unidad de control LHX+



La Unidad de Control enriquece el LHX+. Se conecta a los sensores LHX+ y a la válvula de refrigerante motorizada 23130-607. Esto permite que el enfriador controle el flujo de aire refrigerante basado en un punto de ajuste de temperatura de aire refrigerado (suministro). Proporciona funcionalidad avanzada de monitoreo remoto y varias características de configuración.

CARACTERÍSTICAS

Control de flujo de refrigerante basado en el punto de ajuste de temperatura de aire enfriado (suministro). Más características de control con el paquete de control de agua

Unidad de control separada, compacta de 19" Sin cables sueltos en la sección superior del gabinete

Conexiones de sensor plug & play claramente marcadas

ESPECIFICACIONES

Altura del rack:	2U
Tipo de producto:	Unidad de Control
Material:	Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Fondo	Compatible con	Cantidad del paquete	Color	Código de color
23130-668	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Gris negro	RAL 7021
23130-664	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Gris negro	RAL 7021

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Tensión de entrada de CA	Anchura
23130-668	Aluminio-Zinc plateado	230V	439.5mm
23130-664	Aluminio-Zinc plateado	100 – 260V	439.5mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pantalla externa opcional.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE