

Cable de red



El cable de red nVent SCHROFF proporciona una práctica sujeción universal con instalaciones de fijación variables. Son de naturaleza general y se adaptan a diferentes aplicaciones como ventiladores, luces de gabinete, etc., conexiones de PC industriales, fuentes de alimentación ininterrumpidas, sistemas.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Aplicaciones: Ventiladores, luces de gabinete, conexiones de PC industriales, fuentes de alimentación ininterrumpidas y sistemas

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Cable

Table 1/2

Número de catálogo	Conector de entrada	Conector de salida	Longitud	Cantidad del paquete	Color	Tipo de conector
62150-191	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Negro	Recto
60704-020	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Gris	En ángulo
60103-131	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Gris	Recto
60110-361	IEC C14	IEC C13	1000mm	1	Negro	Recto
60197-053	IEC C14	IEC C13	2500mm	1	Negro	Recto
60110-360	IEC C14	IEC C13	500mm	1	Negro	Recto
60103-137	BS = Estándar británico	IEC C13	2500mm	1	Negro	Recto

Número de catálogo	Conector de entrada	Conector de salida	Longitud	Cantidad del paquete	Color	Tipo de conector
60103-141	EE.UU. = Estándar estadounidense	IEC C13	2500mm	1	Negro	Recto

Table 2/2

Número de catálogo	Material
62150-191	PVC
60704-020	PVC
60103-131	PVC
60110-361	PVC
60197-053	PVC
60110-360	PVC
60103-137	PVC
60103-141	PVC

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE