


# Panel frontal de PSU



Panel frontal para nVent SCHROFF 19" fuente de alimentación compatible. Panel frontal plano con ranuras verticales para tiras de contacto EMC de acero inoxidable.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Panel frontal, AL, anodizado delantero, conductor trasero, con ranuras verticales para tiras de contacto EMC

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de accesorio:** Panel frontal

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabado frontal | Acabado trasero | Bordes tratados | Altura del rack | Altura  |
|--------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 21005-439          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No              | 3U              | 128.4mm |
| 21006-959          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No              | 3U              | 128.4mm |
| 21005-478          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No              | 3U              | 128.4mm |
| 31006-677          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No              | 3U              | 128.4mm |
| 21005-477          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No              | 3U              | 128.4mm |

| Número de catálogo | Material | Acabado frontal | Acabado trasero | Borde tratados | Altura del rack | Altura  |
|--------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
| 21006-954          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No             | 3U              | 128.4mm |
| 21005-470          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No             | 3U              | 128.4mm |
| 21006-955          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No             | 3U              | 128.4mm |
| 21005-476          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No             | 3U              | 128.4mm |
| 21006-945          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No             | 3U              | 128.4mm |
| 21006-956          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No             | 3U              | 128.4mm |
| 21005-474          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No             | 3U              | 128.4mm |
| 21005-451          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No             | 3U              | 128.4mm |
| 21006-957          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No             | 3U              | 128.4mm |
| 21006-943          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No             | 3U              | 128.4mm |
| 21005-475          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No             | 3U              | 128.4mm |
| 21005-473          | Aluminio | Anodizado       | Conductivo      | No             | 3U              | 128.4mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Ancho del rack | Anchura | Fondo | Cantidad del paquete | Acabado   |
|--------------------|----------------|---------|-------|----------------------|-----------|
| 21005-439          | 14HP           | 7078mm  | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 21006-959          | 3HP            | 14.9mm  | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 21005-478          | 14HP           | 70.78mm | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 31006-677          | 8HP            | 40.3mm  | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 21005-477          | 10HP           | 50.46mm | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 21006-954          | 6HP            | 30.14mm | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 21005-470          | 6HP            | 30.14mm | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 21006-955          | 6HP            | 30.14mm | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 21005-476          | 6HP            | 30.14mm | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 21006-945          | 8HP            | 40.3mm  | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 21006-956          | 6HP            | 30.14mm | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 21005-474          | 14HP           | 7078mm  | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 21005-451          | 10HP           | 50.46mm | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 21006-957          | 6HP            | 30.14mm | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 21006-943          | 6HP            | 30.14mm | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 21005-475          | 6HP            | 30.14mm | 2.5mm | 1                    | Anodizado |
| 21005-473          | 10HP           | 50.46mm | 2.5mm | 1                    | Anodizado |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE