


Socket Strip, Estados Unidos



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas de EE.UU.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Montaje horizontal o vertical

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Cable de conexión de 2 m, con enchufe EE.UU.

Socket tiras con USA sockets

Altura de montaje 1 U

115 V, 15 A

De acuerdo con UL-498

ESPECIFICACIONES

Material: Aluminio; Poliamida

Color: Gris

Tipo de producto: Socket Strip

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Tomas conmutadas	Tensión CA	Cantidad del paquete	Fondo
--------------------	---------------------------	------------------------------	------------------	------------	----------------------	-------

60110-242	ESTADOS UNIDOS	11	Sí	115V	1	44mm
60110-240	ESTADOS UNIDOS	11	No	115V	1	44mm
60110-241	ESTADOS UNIDOS	15	No	115V	1	44mm

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Longitud
60110-242	Anodizado	438.5mm
60110-240	Anodizado	438.5mm
60110-241	Anodizado	947.5mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE