

# Manija de bandeja

El mango de la bandeja puede ser clip en un recorte en el panel lateral de un caso. 2 tamaños disponibles.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática 30 kg/par

Panel lateral espesor mínimo 1,0 mm

## ESPECIFICACIONES

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Carga estática:</b>       | 30kg                                                         |
| <b>Color:</b>                | Negro                                                        |
| <b>Compatible con:</b>       | Casos                                                        |
| <b>Familia de productos:</b> | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; CompacPRO; Comptec |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Maneja                                                       |
| <b>Material:</b>             | Policarbonato                                                |
| <b>Tipo:</b>                 | Estático                                                     |

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Cantidad del paquete | Tipo de mango     | Grado de inflamabilidad |
|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 60225-012          | 79mm   | 187mm   | 22mm  | 1                    | Manija de bandeja | UL® 94V-0               |

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Cantidad del paquete | Tipo de mango     | Grado de inflamabilidad |
|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 60229-004          | 56mm   | 110mm   | 18mm  | 1                    | Manija de bandeja | UL® 94V-0               |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**