

# Varistar CP Base/zócalo

Un zócalo permite el almacenamiento funcional del exceso de conjuntos de cables y protege la parte inferior del gabinete contra roedores.



## CARACTERÍSTICAS

2 perfiles de soporte, para delantero y trasero

Capacidad de carga estática 1000 kg

## ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Gabinete / base de bastidor

**Material:** Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Fondo
24630-034	100mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	600mm
24630-037	200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	
24630-066	200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Tipo
24630-034	Polvo recubierto	Zócalo de base, Perforado
24630-037	Polvo recubierto	Zócalo de base, Perforado

Número de catálogo	Acabado	Tipo
24630-067	Polvo recubierto	Zócalo de base, Claro
24630-066	Polvo recubierto	Zócalo de base, Claro
24630-036	Polvo recubierto	Zócalo de base, Perforado
24630-064	Polvo recubierto	Zócalo de base, Claro
24630-065	Polvo recubierto	Zócalo de base, Claro
24630-035	Polvo recubierto	Zócalo de base, Perforado

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, ordene los adornos laterales por separado.

No se puede utilizar junto con ruedas

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**