

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida


Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

CAT48HPBC



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 181203

Material: Acero; Spring Acero

Acabado: Pregalvanizado; nVent CADDY Armour

Diámetro (Ø): 75mm

Zona: 5974mm²

Capacidad del cable, Cat 5e: 220

Capacidad del cable, Cat 6: 140

Capacidad del cable, Cat 6A: 80

Espesor del reborde (FT): 16mm max


Carga estática: 270N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE