

Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, rojo

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

ECW12R



El rack para cables VELCRO® sujeta firmemente el cable a una gestión de cableado y se desabrocha fácilmente para el mantenimiento del cable. El VELCRO® tiene 0.5 pulgadas (12.7 mm) de ancho. Está disponible en longitudes de 8 y 12 pulgadas (203 y 305 mm) en estilos de sujetador de tornillo y de envoltura. El tornillo autorroscante M5 se utiliza en marcos ProLine. Tenga en cuenta que VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries BV

CARACTERÍSTICAS

El rack para cables VELCRO® sujeta firmemente el cable a un organizador de cableado y se desabrocha fácilmente para el mantenimiento del cable.

El VELCRO® tiene 0.5 pulgadas (12.7 mm) de ancho. Está disponible en longitudes de 8 y 12 pulgadas (203 y 305 mm) tanto en sujetador de tornillo como en estilo de envoltura.

El tornillo autorroscante M5 se utiliza en marcos ProLine.

VELCRO es una marca comercial de Velcro Industries BV.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 10988

Material: Velcro®

Color: Negro

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.