


# Panel de techo con ventana, fits 300x1200mm, Negro, Acero

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

### PCP312



Los paneles de techo para ventanas tienen paneles de policarbonato de 0.22 pulg. (6 mm) fácilmente modificados para adaptarse a los códigos locales de supresión de incendios. El panel de la ventana superior está hecho de policarbonato de 0.22 pulg.

### CARACTERÍSTICAS

Marco de acero de calibre 16

Panel de ventana superior hecho de policarbonato de 0.22 pulg.

Los paneles de contención sellados para ventanas y paneles de techo han sido fácilmente modificados con paneles de policarbonato de 0.22 pulg. para adaptarse a los códigos locales de supresión de incendios (cabezales de rociadores)

Los paneles de techo sin herramientas son fáciles de instalar y retirar para su limpieza y proporcionan acceso por encima del gabinete a cables, equipos y sistemas.

Los paneles transparentes de la puerta y el techo proporcionan la máxima luz al pasillo.

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 38766

Altura: 143mm

Anchura: 1309mm

Fondo: 297mm

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Espesor: 1.52mm

Ancho de pasillo: 1219mm

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**