


# Varilla roscada



## CARACTERÍSTICAS

Corte a la longitud según sea necesario

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8


## ESPECIFICACIONES

<b>Resistencia a la tracción:</b>	400 MPa
<b>Límite elástico:</b>	248211kPa
<b>Acabado:</b>	Electro galvanizado
<b>Material:</b>	Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de la varilla (RS)	Longitud (L)	Carga estática
0502510EG		1/4"	3000mm	1068N
0503710EG	182732	3/8"	3000mm	2712N
0505006EG		1/2"	1800mm	5026N

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

