

Interruptor de contacto de puerta sin cable

Data Solutions



Interruptor de contacto de puerta con contacto magnético, permite la eficiencia operativa. Este producto es fácil de manejar por plug and play.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Interruptor de contacto de puerta (sin cable de conexión)

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Fondo | Altura | Temperatura de funcionamiento | Grado de protección | Anchura | De conformidad con |
|--------------------|--------|--------|-------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|
| 20118-810 | 33.5mm | 76.5mm | -25 to 75°C | IP66 | 31mm | UL® 508, EN 50047 Formulario B |

Table 2/2

| Número de catálogo | Corriente nominal | Cantidad del paquete | Tensión | Tamaño del cable |
|--------------------|-------------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| 20118-810 | 3 – 6A | 1 | 24 – 230V | 0.5 – 2.5mm ² |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Solicite el soporte para la instalación del interruptor de puerta (Varistar, Novastar, Eurorack) por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE