

Bases



Las bases para respiradero están diseñadas para usarse con paquetes de impulsor nVent HOFFMAN e incluyen una malla de acero inoxidable para evitar la entrada de residuos. Las bases para respiradero cuentan con una disposición para instalar fácilmente un filtro de horno estándar. Si se usan bases para respiradero, se recomienda un filtro de horno de flujo de aire máximo. No se proporcionan filtros. Las bases sólidas están diseñadas para usarse con una solución de refrigeración de bucle cerrado.

CARACTERÍSTICAS

Las bases para respiradero están diseñadas para proporcionar flujo de aire adicional a los gabinetes exteriores WeatherFlo.

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------|------------------|
| Material: | Aluminio |
| Acabado: | Polvo recubierto |
| Código de color: | RAL 9003 |
| Color: | Señal blanca |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Espesor | Aberturas de tapa pasacables |
|--------------------|--------------------|---------|------------------------------|
| WFHD3VB6830 | 21012 | 3mm | 4 |
| WFHD3B3630 | 21006 | 3mm | 2 |
| WFHD3VB3630 | 21013 | 3mm | 2 |
| WFHD3B6830 | 21007 | 3mm | 4 |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE