

# Panel frontal/trasero CompacPRO, con fijación oculta



El panel frontal para el caso CompacPRO se monta en el marco de la caja. El panel frontal no tiene tornillos visibles y se puede utilizar para la lámina delantera.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Panel Al, 2,5 mm

## ESPECIFICACIONES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Material:</b>          | Aluminio      |
| <b>Acabado:</b>           | Anodizado     |
| <b>Tipo de accesorio:</b> | Panel frontal |
| <b>Tipo de producto:</b>  | Panel frontal |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura  | Ancho del rack | Anchura | Cantidad del paquete | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|---------|----------------|---------|----------------------|-----------------|
| 24575-275          | 4U              | 172.9mm | 84HP           | 452.1mm | 1                    | Anodizado       |
| 24575-075          | 2U              | 84mm    | 84HP           | 452.1mm | 1                    | Anodizado       |
| 24575-155          | 3U              | 128.4mm | 63HP           | 345.4mm | 1                    | Anodizado       |

| Número de catálogo | Altura del rack | Altura  | Ancho del rack | Anchura | Cantidad del paquete | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|---------|----------------|---------|----------------------|-----------------|
| 24575-175          | 3U              | 128.4mm | 84HP           | 452.1mm | 1                    | Anodizado       |
| 24575-455          | 6U              | 261.8mm | 63HP           | 345.4mm | 1                    | Anodizado       |
| 24575-475          | 6U              | 261.8mm | 84HP           | 452.1mm | 1                    | Anodizado       |
| 24575-135          | 3U              | 128.4mm | 42HP           | 238.7mm | 1                    | Anodizado       |
| 24575-255          | 4U              | 172.9mm | 63HP           | 345.4mm | 1                    | Anodizado       |
| 24575-035          | 2U              | 84mm    | 42HP           | 238.7mm | 1                    | Anodizado       |
| 24575-235          | 4U              | 172.9mm | 42HP           | 238.7mm | 1                    | Anodizado       |
| 24575-115          | 3U              | 128.4mm | 28HP           | 167.5mm | 1                    | Anodizado       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | Fondo |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 24575-275          | Anodizado       | No              | 2.5mm |
| 24575-075          | Anodizado       | No              | 2.5mm |
| 24575-155          | Anodizado       | No              | 2.5mm |
| 24575-175          | Anodizado       | No              | 2.5mm |
| 24575-455          | Anodizado       | No              | 2.5mm |
| 24575-475          | Anodizado       | No              | 2.5mm |
| 24575-135          | Anodizado       | No              | 2.5mm |
| 24575-255          | Anodizado       | No              | 2.5mm |
| 24575-035          | Anodizado       | No              | 2.5mm |
| 24575-235          | Anodizado       | No              | 2.5mm |
| 24575-115          | Anodizado       | No              | 2.5mm |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**