


# Tira de Enchufe, IEC C19, 32 A, IEC 60309 Plug, 12x IEC C19, Fusible 2x16 A

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

60110-281



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas IEC C19.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Tiras de zócalo con zócalos C19 IEC

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Cable de conexión de 2 m, con conector según IEC 60309

Altura de montaje 1 U

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de toma de corriente: IEC C19

Número de tomas de corriente: 12

Tomas conmutadas: No

Tensión CA: 230V

Cantidad del paquete: 1

Color: Gris

Fondo: 44mm

Acabado: Anodizado

Altura: 44mm

Longitud: 947.5mm

Material: Aluminio; Poliamida

Tipo de producto: Socket Strip

Net Weight: 2.59kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**