We connect and protect

IPDU inteligente, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EN1326

PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo

CARACTERÍSTICAS

- Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la potencia de entrada de toda la PDU y proporciona monitoreo de nivel de unidad de grado de facturación
- Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva
- Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales
- Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad
- Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)
- Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU
- Toolless Hot-Swap Controller
- Voltaje de entrada 230 VAC, 1-fase
- Puntos de venta C13, C19

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Familia de productos: Enlogic
- Tipo: PDU inteligente
- Tipo de producto: Socket Strip
- Tipo de toma de corriente: (20) C13; (4) C19
- Número de tomas de corriente: 24
- Color: Negro
- Disyuntor: No hay disyuntor
- Tomas conmutadas: No

Cantidad de disyuntores: 0

Clasificación de potencia: 3,7 kVA

Longitud del cable de entrada: 3m

Ubicación del cable de entrada: Alimentación superior

Tensión de entrada: 100 – 240V

Fase: 1 PH

Capacidad de interrupción: 5kAIC

Tensión nominal: 230V

Potencia de entrada máxima: 3,3 kVA

Interruptor de encendido/apagado incluido: No

Amperaje (amperaje reducido): 16A

Tensión de salida: 230VAC

Unidades de rack: 0U

Tipo de enchufe: IEC 60309 316P6 (IP44)

Tipo de medición: Aportación

Cable de entrada extraíble: Sí

Material: Acero

Acabado: Polvo recubierto

Altura: 1490mm

Anchura: 52mm

Fondo: 53mm

Peso: 7.01kg

Cantidad del paquete: 1

Gross Weight: 7.3kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.