

# ProTek de puerta sencilla sólida, tipo 4 4X, 12, 48.54 x 23.62 x 24.02, SS304, cepillado

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**PTRS482424X**



Los gabinetes con puerta sencilla ProTek son una excelente opción lista para usar para montar en racks de 19 pulg., dispositivos montados en panel u otros equipos electrónicos. Los gabinetes están diseñados para brindar acceso tanto frontal como posterior a equipos montados en rack de 19 pulg. Proporcionan protección contra el agua, la suciedad, agentes corrosivos y otros contaminantes. ProTek es una excelente opción para aplicaciones donde el espacio es limitado y la única opción es el montaje en pared. ProTek viene en una amplia gama de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer muchas aplicaciones exigentes.

### ESTÁNDARES DEL SECTOR

Puerta de ventana: Tipo 12

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; File Number E61997

Solid Door: Type 4 and 12

Window Door: Type 12

Solid Door, Stainless Steel: Type 4, 4X and 12

IEC 60529, IP66 o IP55, IK 10

IEC 60529, IP66 or IP55, IK 10

### CARACTERÍSTICAS

El gabinete de puerta sólida proporciona protección física y visual completa.

La puerta de ventana, hecha de vidrio de seguridad resistente a los arañazos, proporciona un control visual del equipo interno mientras mantiene la protección del equipo.

Todas las juntas están completamente soldadas y pulidas.

Las puertas, la sección central y la sección de pared están provistas de pernos de tierra para facilitar la unión y conexión a tierra adecuadas del gabinete.

La junta de espuma en sitio sin costuras, de primera calidad evita que los contaminantes entren al gabinete.

La perilla mariposa de sistema de cierre está incluida en la oferta de acero pintado, proporcionando control de acceso al gabinete; se incluyen dos llaves con cada gabinete.

El gabinete de acero inoxidable está provisto de un cerrojo ranurado de un cuarto de vuelta.

Se proporciona un juego de 10 a 32 ángulos para rack roscados, chapados y con autoconducción a tierra según los estándares de espaciado universal EIA, que pueden ajustarse de adelante hacia atrás, con cada sección central del gabinete; se pueden agregar ángulos de rack roscados o ángulos de rack con orificio cuadrado adicionales al gabinete para brindar montaje adicional.

Montantes de paneles soldados de sección de pared que se adaptan a paneles estándar (acero y madera disponibles); se pueden pedir por separado.

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

---

Número de artículo: 24056

Altura: 1235mm

Anchura: 600mm

Fondo: 610mm

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: Cepillado #3

Espesor: 1.9mm

Unidades de rack: 26U

Ángulos de rack adicionales: PTR448T o PTR448S

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**