

## Chasis modular | Armarios murales, AC



Los componentes con carriles DIN se pueden montar de forma rápida y sencilla en este chasis tanto en las instalaciones del fabricante del panel como in situ.

### CARACTERÍSTICAS

Descripción: Utilizado para facilitar el montaje de los elementos de carril DIN con una altura máxima de 68 mm. Distancia entre filas: 125 mm. En caso necesario, la puerta del armario estándar puede ser sustituida por una puerta transparente. La distancia útil entre el chasis y la puerta es de 35 mm. En armarios de acero inoxidable se requiere mecanizado.

Material: Carriles DIN PP0735 fabricados en acero galvanizado de 1.2 mm, perfiles verticales de chapa de acero de 1.5 mm y tapas de acero de 1.5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Cantidad por embalaje: Panel frontal ranurado, dos perfiles verticales, tapas ciegas en la parte superior e inferior, un carril DIN por fila y accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: Para montar en armarios MAS y ASR.

Requisitos de montaje: Para ensamblarse en gabinetes MAS y ASR.

## ESPECIFICACIONES

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Espesor:</b>         | 1.2mm            |
| <b>Color:</b>           | Gris claro       |
| <b>Material:</b>        | Acero dulce      |
| <b>Acabado:</b>         | Polvo recubierto |
| <b>Código de color:</b> | RAL 7035         |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material del armario | Cantidad de módulos |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|---------------------|
| AC04030R5          | AC04030R5          | 400mm  | 300mm   | 98mm  | Acero dulce          | 33                  |
| AC10060R5          | AC10060R5          | 1000mm | 600mm   | 98mm  | Acero dulce          | 189                 |
| AC07050R5          | AC07050R5          | 700mm  | 500mm   | 98mm  | Acero dulce          | 110                 |
| AC05040R5          | AC05040R5          | 500mm  | 400mm   | 98mm  | Acero dulce          | 48                  |
| AC06060R5          | AC06060R5          | 600mm  | 600mm   | 98mm  | Acero dulce          | 108                 |
| AC08060R5          | AC08060R5          | 800mm  | 600mm   | 98mm  | Acero dulce          | 162                 |
| AC10080R5          | AC10080R5          | 1000mm | 800mm   | 98mm  | Acero dulce          | 266                 |
| AC06040R5          | AC06040R5          | 600mm  | 400mm   | 98mm  | Acero dulce          | 64                  |
| AC03025R5          | AC03025R5          | 300mm  | 250mm   | 98mm  | Acero dulce          | 16                  |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**