

Kit nivelador ProLine G2



El kit nivelador Tipo poste permite el ajuste de altura en las esquinas del gabinete para adaptarse a los pisos irregulares. Los niveladores se enroscan en las esquinas del marco y pueden usarse con una placa de montaje instalada en la parte inferior o una base sólida de 0 mm. También pueden fijarse a los bloques de esquina de la base de zócalo estándar. Los niveladores están revestidos para uso en interiores y tienen una capacidad nominal de 3000 lb (1361 kg).

CARACTERÍSTICAS

El kit de nivelación de base móvil permite ajustes de altura en las esquinas de la base móvil para adaptarse a los pisos irregulares.

Los niveladores están revestidos para uso en interiores y tienen una clasificación nominal de 3000 lb (1361 kg).

ESPECIFICACIONES

Acabado: Plateado

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material
P2ALK	36156	Acero dulce
P2ALKMB	36206	Acero dulce

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Nota: Las ruedas sin bloqueo de la base móvil tienen una capacidad rodamiento de carga de 1000 libras (453.6 kg); tenga cuidado si desacopla los niveladores.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE