

## Racor acodado, S2MFEC



El acoplamiento de codo de brida, Syspend 281-Max, se conecta directamente al gabinete, para aplicaciones en las que no se requiere un tubo vertical. Permite girar el gabinete 300 grados y fijar en la posición deseada. Incluye tope de seguridad y rodamiento libre de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

---

El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.

Se incluyen la junta, los tornillos de fijación y los accesorios de montaje.

Se incluye una cubierta de acceso a cables de plástico gris.

El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
S2MFEC	18801	137mm	214mm	108mm	Aluminio	Polvo recubierto

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**