

19" Panel frontal

Paneles frontales hechos de aluminio.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Aluminio, de 4 o 3 mm de espesor, con acabado anodizado o pintado

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ancho del rack: | 95HP |
| Material: | Aluminio |
| Tipo de accesorio: | Panel frontal |
| Tipo de producto: | Panel frontal |

Table 1/3

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo (D) | Montaje | Acabado | Acabado frontal | Cantidad del paquete |
|--------------------|-----------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 30118-948 | 1U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 30118-299 | 1U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 40304-074 | 1U | 4mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo (D) | Montaje | Acabado | Acabado frontal | Cantidad del paquete |
|--------------------|-----------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 30219-098 | 1U | 3mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 30118-954 | 7U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 30118-955 | 8U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 30118-953 | 6U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 30118-305 | 6U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 30118-952 | 5U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 30219-113 | 6U | 3mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 30219-104 | 3U | 3mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 30118-949 | 2U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 30118-303 | 4U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 30118-309 | 10U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 40304-079 | 6U | 4mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 30118-307 | 8U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 40304-077 | 4U | 4mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 30118-304 | 5U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 30118-306 | 7U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 30118-301 | 2U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 40304-076 | 3U | 4mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 40304-082 | 9U | 4mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 30219-137 | 7U | 3mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo (D) | Montaje | Acabado | Acabado frontal | Cantidad del paquete |
|--------------------|-----------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 40304-080 | 7U | 4mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 30219-143 | 9U | 3mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 30118-951 | 4U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 30118-308 | 9U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 30118-956 | 9U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 30219-107 | 4U | 3mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 30219-144 | 10U | 3mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 40304-081 | 8U | 4mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 30219-138 | 8U | 3mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 30118-950 | 3U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 30219-110 | 5U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Anodizado | 1 |
| 30118-302 | 3U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |
| 30219-101 | 2U | 3mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 40304-083 | 10U | 4mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 40304-075 | 2U | 4mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 40304-078 | 5U | 4mm | Atornillado delantero | Anodizado | Anodizado | 1 |
| 30118-957 | 10U | 3mm | Atornillado delantero | Polvo recubierto | Pintado | 1 |

Table 2/3

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | Código de color | Apantallamiento o EMC | Altura (H) | Tipo |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 30118-948 | Pintado | | RAL 7021 | No | 43.6mm | 19" Panel frontal |

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordestratados | Código de color | Apantallamiento o EMC | Altura (H) | Tipo |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 30118-299 | Pintado | | RAL 7035 | No | 43.6mm | 19" Panel frontal |
| 40304-074 | Anodizado | Sí | | No | 43.6mm | 19" Panel frontal |
| 30219-098 | Anodizado | No | | No | 43.6mm | 19" Panel frontal |
| 30118-954 | Pintado | | RAL 7021 | No | 310.3mm | 19" Panel frontal |
| 30118-955 | Pintado | | RAL 7021 | No | 354.8mm | 19" Panel frontal |
| 30118-953 | Pintado | | RAL 7021 | No | 265.9mm | 19" Panel frontal |
| 30118-305 | Pintado | | RAL 7035 | No | 265.9mm | 19" Panel frontal |
| 30118-952 | Pintado | | RAL 7021 | No | 221.4mm | 19" Panel frontal |
| 30219-113 | Anodizado | No | | No | 265.9mm | 19" Panel frontal |
| 30219-104 | Anodizado | No | | No | 132.5mm | 19" Panel frontal |
| 30118-949 | Pintado | | RAL 7021 | No | 88.1mm | 19" Panel frontal |
| 30118-303 | Pintado | | RAL 7035 | No | 177mm | 19" Panel frontal |
| 30118-309 | Pintado | | RAL 7035 | No | 443.7mm | 19" Panel frontal |
| 40304-079 | Anodizado | Sí | | No | 265.9mm | 19" Panel frontal |
| 30118-307 | Pintado | | RAL 7035 | No | 354.8mm | 19" Panel frontal |
| 40304-077 | Anodizado | Sí | | No | 177mm | 19" Panel frontal |
| 30118-304 | Pintado | | RAL 7035 | No | 221.4mm | 19" Panel frontal |
| 30118-306 | Pintado | | RAL 7035 | No | 310.3mm | 19" Panel frontal |
| 30118-301 | Pintado | | RAL 7035 | No | 88.1mm | 19" Panel frontal |
| 40304-076 | Anodizado | Sí | | No | 132.5mm | 19" Panel frontal |

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordestratados | Código de color | Apantallamiento EMC | Altura (H) | Tipo |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------|
| 40304-082 | Anodizado | Sí | | No | 399.2mm | 19" Panel frontal |
| 30219-137 | Anodizado | No | | No | 310.3mm | 19" Panel frontal |
| 40304-080 | Anodizado | Sí | | No | 310.3mm | 19" Panel frontal |
| 30219-143 | Anodizado | No | | No | 399.2mm | 19" Panel frontal |
| 30118-951 | Pintado | | RAL 7021 | No | 177mm | 19" Panel frontal |
| 30118-308 | Pintado | | RAL 7035 | No | 399.2mm | 19" Panel frontal |
| 30118-956 | Pintado | | RAL 7021 | No | 399.2mm | 19" Panel frontal |
| 30219-107 | Anodizado | No | | No | 177mm | 19" Panel frontal |
| 30219-144 | Anodizado | No | | No | 443.7mm | 19" Panel frontal |
| 40304-081 | Anodizado | Sí | | No | 354.8mm | 19" Panel frontal |
| 30219-138 | Anodizado | No | | No | 354.8mm | 19" Panel frontal |
| 30118-950 | Pintado | | RAL 7021 | No | 132.5mm | 19" Panel frontal |
| 30219-110 | Anodizado | No | | No | 221.4mm | 19" Panel frontal |
| 30118-302 | Pintado | | RAL 7035 | No | 132.5mm | 19" Panel frontal |
| 30219-101 | Anodizado | No | | No | 88.1mm | 19" Panel frontal |
| 40304-083 | Anodizado | Sí | | No | 443.7mm | 19" Panel frontal |
| 40304-075 | Anodizado | Sí | | No | 88.1mm | 19" Panel frontal |
| 40304-078 | Anodizado | Sí | | No | 221.4mm | 19" Panel frontal |
| 30118-957 | Pintado | | RAL 7021 | No | 443.7mm | 19" Panel frontal |

Table 3/3

Número de catálogo

Anchura (W)


| | |
|-----------|-------|
| 30118-948 | 483mm |
| 30118-299 | 483mm |
| 40304-074 | 483mm |
| 30219-098 | 483mm |
| 30118-954 | 483mm |
| 30118-955 | 483mm |
| 30118-953 | 483mm |
| 30118-305 | 483mm |
| 30118-952 | 483mm |
| 30219-113 | 483mm |
| 30219-104 | 483mm |
| 30118-949 | 483mm |
| 30118-303 | 483mm |
| 30118-309 | 483mm |
| 40304-079 | 483mm |
| 30118-307 | 483mm |
| 40304-077 | 483mm |
| 30118-304 | 483mm |
| 30118-306 | 483mm |
| 30118-301 | 483mm |
| 40304-076 | 483mm |
| 40304-082 | 483mm |
| 30219-137 | 483mm |
| 40304-080 | 483mm |
| 30219-143 | 483mm |
| 30118-951 | 483mm |
| 30118-308 | 483mm |
| 30118-956 | 483mm |
| 30219-107 | 483mm |
| 30219-144 | 483mm |
| 40304-081 | 483mm |
| 30219-138 | 483mm |
| 30118-950 | 483mm |
| 30219-110 | 483mm |
| 30118-302 | 483mm |
| 30219-101 | 483mm |

| | |
|-----------|-------|
| 40304-083 | 483mm |
| 40304-075 | 483mm |
| 40304-078 | 483mm |
| 30118-957 | 483mm |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE