




EuropacPRO Kit Subrack de 19" para Backplane, Pesado, Blindaje Retrofit, 3 U, 175 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24563-161



Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Tipo de riel horizontal "Heavy"

Resistencia a golpes y vibraciones hasta 5 g

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Golpes y vibraciones probados según las normas alemanas "Bahn" BN 411002, BN 411003

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Carga instalada hasta 15 kg

Versión sin manijas frontales

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 3U

Fondo: 175mm

Cantidad del paquete: 1

Para montaje: Plano trasero

Profundidad de la placa: 160mm

Tipo de junta: Textil EMC

Tolerancia a impactos y vibraciones: 5g (force)

Mango incluido: No

Montaje: Rack

De conformidad con: IEC 60297-3-103

Apantallamiento EMC: No

Acabado: Anodizado; Pasivado

Material: Aluminio

Tipo de producto: Subrack/chasis

Ancho del rack: 84HP

Carga estática: 15kg

Net Weight: 1.23kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE