

## InPac 19" chasis



El chasis nVent SCHROFF InPac, proporciona protección electrónica para ensamblajes electrónicos individuales y de 19" y también se puede utilizar para aplicaciones de escritorio.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Kit de puesta a tierra/puesta a tierra opcional

RAL 7030 acabado de capa en polvo

Para montaje con componentes de 19" o individualmente con placas de montaje

Tres filas de ranuras de ventilación en la base para la entrada de aire

Construcción de aluminio con marcos delanteros y traseros fundidos a presión

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Dimensiones externas según IEC 60297-3-101

Conectores de puesta a tierra/puesta a tierra para: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 PARTE 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 PARTE 1/A1

Modificaciones como recortes o pintura disponibles

### ESPECIFICACIONES

**Ancho del rack:** 84HP

**Tipo de producto:** Caso

**Familia de productos:** InPac

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Montaje	De conformidad con	Apantallamiento EMC
10828-156	4U	254.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-171	2U	254.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-169	6U	434.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-152	3U	314.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-153	3U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-168	6U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-159	4U	434.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-172	2U	314.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-154	3U	434.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-173	2U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-158	4U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-157	4U	314.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No
10828-151	3U	254.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	No

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Material	Carga estática
10828-156	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-171	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-169	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-152	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-153	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-168	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-159	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-172	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-154	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg

Número de catálogo	Acabado	Material	Carga estática
10828-173	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-158	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-157	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg
10828-151	Polvo recubierto	Aluminio, Acero	15kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Max. Espacio de instalación cuando se instalan componentes de 19" es de 75 HP.

El volumen de suministro incluye tornillos para fijar los paneles traseros y delanteros.

Cubierta y placa base disponible en otros colores.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**