


Placa de montaje Varistar CP



Placa de montaje Varistar para el montaje de componentes eléctricos y subconjuntos, con capacidad de carga de 600 kg. La placa de montaje también se puede montar en la parte trasera y se puede agregar un soporte de refuerzo para aumentar la capacidad de carga.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para el montaje de componentes eléctricos y subconjuntos, incluido el cableado

Paso de montaje 25 mm de profundidad y 50 mm de altura para montaje en altura parcial

Capacidad de carga estática de hasta 450 kg (montado en la parte trasera)

600 kg a plena altura, montado en la parte trasera, con soportes de refuerzo adicionales

El soporte de refuerzo aumenta la capacidad de carga estática

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Placa de montaje

Material: Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Cantidad del paquete	Acabado
23130-407	2000mm	600mm	1	Zinc plateado
23130-405	1800mm	600mm	1	Zinc plateado
23130-414	1200mm	800mm	1	Zinc plateado
23130-408	2000mm	800mm	1	Zinc plateado
23130-413	1200mm	600mm	1	Zinc plateado
23130-406	1800mm	800mm	1	Zinc plateado

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se requieren miembros de profundidad para el montaje de altura parcial.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE