

# Barra neutral para bloques de distribución TD, 160 A IEC

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

---

**NB-160A**



### CERTIFICACIONES

---



### CARACTERÍSTICAS

---

Se conecta a bloques de distribución cuadripolares para mayor capacidad de alambres

Conexión eléctrica directa

Ensamblaje mecánico fuerte

Cubierta protectora transparente

Libre de halógenos


Cumple con RoHS

Cumple con la Norma EN 45545 obteniendo una clasificación HL3 para el capítulo R23 y una clasificación HL2 para el capítulo R22

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Número de artículo: 563201                                                     |
| Corriente nominal máxima, IEC: 160A                                            |
| Corriente soportada de corta duración (Icw) 1 s: 6.2kA                         |
| Corriente de cortocircuito pico (Ipk): 35kA                                    |
| Número de conexiones del lado de línea: 4                                      |
| Tamaño de cable multifilar compacto (lado de línea): 10 - 35 mm <sup>2</sup>   |
| Tamaño de cable trenzado (lado de línea) - Puntera: 10 – 25mm <sup>2</sup>     |
| Número de conexiones (lado de carga): 10                                       |
| Tamaño de cable multifilar compacto (lado de carga): 2,5 - 16 mm <sup>2</sup>  |
| Tamaño de cable multifilar (lado de carga) - Puntera: 1,5 – 16 mm <sup>2</sup> |
| Fondo (D): 41.4mm                                                              |
| Altura (H): 34.3mm                                                             |
| Anchura (W): 170mm                                                             |
| Peso por unidad: 0.2kg                                                         |
| Para uso con: TD-160A (563200); TD-160AL (563990)                              |
| Grado de inflamabilidad: UL® 94V-0                                             |
| De conformidad con: IEC® 60947-7-1                                             |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**