

# Toma de corriente de regleta con interruptor y monitor ambiental, admite racks de 19 pulgadas, de acero, negro

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**DPC1N119820**



La salida de regleta conmutada y el monitor ambiental proporcionan energía, salida conmutada y monitoreo ambiental para un acceso rápido a corriente, voltios, energía y kilovatios hora. Permite a los usuarios desactivar de forma remota salidas específicas para neutralizar o reiniciar el equipo con problemas y evitar el tiempo de inactividad.

### CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD local, incluye puerto para pantalla remota opcional.

Proporciona monitoreo ambiental con dos RJ12 puertos para sensores opcionales plug-and-play (se venden por separado).

Conectividad Ethernet

Cable de alimentación de 10 pies con 5-15P

19-in. rack-mount horizontal model has 15A, 120V, (8) NEMA 5-15R outlets

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 17311

Anchura: 432mm

Fondo: 216mm

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Espesor: 1.52mm

Tensión CA: 120V

Clasificación de carga eléctrica: 20A

Número de tomas de corriente: 8

Tipo de toma de corriente: NEMA 5-15R.

Código de color: RAL 9005

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**