

Kit de ventiladores AccessPlus, fits 25, 30 and 36 inch 115VAC 100CFM, Negro, Acero dulce

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EWMF2



Los kits de ventiladores AccessPlus son una solución de cuatro pulgadas y 115 VAC que proporciona flujo de aire a través de los gabinetes a 100 CFM. Se incluyen la placa de montaje y los herrajes. La placa de montaje pequeña es de 5.32 (135 mm) x 8.00 (203 mm) y se adapta a gabinetes donde C = 18.00. La placa de montaje grande es de 5.32 (135 mm) x 10.75 (273 mm) y se adapta a gabinetes donde C = 25.00 o 30.00.

CARACTERÍSTICAS

Los kits de ventiladores AccessPlus son una solución de 115 VAC de cuatro pulgadas que proporciona flujo de aire a través de los gabinetes a 100 CFM

La placa de montaje y los herrajes están incluidos

La placa de montaje pequeña es de 5.32 (135 mm) x 8.00 (203 mm) y se adapta a gabinetes donde C = 18.00

La placa de montaje grande es de 5.32 (135 mm) x 10.75 (273 mm) y se adapta a gabinetes donde C = 25.00 o 30.00

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 17908

Material: Aluminio

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Espesor: 2.5mm

Se ajusta a la profundidad: 25in; 30in; 36in

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE