

Gabinete para servidores ProLine FloTek FD con laterales, 2000 x 600 x 1100 mm, de acero, negro

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PSFD20611B



El gabinete para servidores ProLine FloTek FD utiliza la potencia de enfriamiento de dos bancos de ventiladores con alimentación independiente en la parte trasera del gabinete y un ducto delantero integral para dirigir el aire hacia las entradas del servidor cuando se coloca sobre un recorte en un piso elevado del centro de datos. La entrada de aire del gabinete requiere alineación con un recorte del piso para que las placas de bloqueo puedan dirigir el aire frío desde la cámara del piso a través de la parte delantera del equipo.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL según CSA C22.2 N.º 14-18

cUL Listed to CSA C22.2 No. 14-18

EIA 310aD (RU: espaciado, marcado y posicionamiento de la unidad de rack)

IEC 60529, IP20

Perforated doors meet or exceed manufactures open space/air flow ventilation requirements

CARACTERÍSTICAS

El banco de ventiladores promueve el flujo de aire a través del gabinete para expulsar hacia el pasillo caliente.

Los ventiladores con alimentación independiente proporcionan un enfriamiento redundante.

Las configuraciones de parte superior y lateral evitan la recirculación del aire de escape caliente.

La configuración de la cubierta superior facilita el enrutamiento de cables de red, cables preterminados y paneles de conexión.

Los modelos sin laterales permiten una fácil instalación en aplicaciones agrupadas

La manija abatible de bloqueo de tres puntos permite un acceso fácil pero controlado; se incluyen dos llaves

Los perfiles comunes permiten agrupar los gabinetes de servidor y de red

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 15842

Altura: 2085mm

Anchura: 599mm

Fondo: 1099mm

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Espesor: 1.52mm

Unidades de rack: 42U

Cubiertas laterales incluidas: Sí

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE