


19" Panel frontal, ventilado

Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor a través de los agujeros.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Los paneles frontales ventilados (aluminio) permiten la disipación del calor

ESPECIFICACIONES

- Ancho del rack:** 95HP
- Material:** Aluminio
- Tipo de accesorio:** Panel frontal
- Tipo de producto:** Panel frontal

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Acabado | Montaje | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 30118-962 | 1U | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1 | Pintado | Pintado |
| 30702-047 | 1U | Anodizado | Atornillado delantero | 1 | Anodizado | Anodizado |
| 30702-056 | 1U | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1 | Pintado | Pintado |

| Número de catálogo | Altura del rack | Acabado | Montaje | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 30702-044 | 1U | Anodizado | Atornillado delantero | 1 | Crudo | Conductivo |
| 30118-963 | 2U | Anodizado | Atornillado delantero | 1 | Pintado | Pintado |
| 30702-048 | 2U | Anodizado | Atornillado delantero | 1 | Anodizado | Anodizado |
| 30702-057 | 2U | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1 | Pintado | Pintado |
| 30118-964 | 3U | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1 | Pintado | Pintado |
| 30702-058 | 3U | Polvo recubierto | Atornillado delantero | 1 | Pintado | Pintado |
| 30702-046 | 3U | Anodizado | Atornillado delantero | 1 | Crudo | Crudo |
| 30702-045 | 2U | Anodizado | Atornillado delantero | 1 | Crudo | Crudo |
| 30702-049 | 3U | Anodizado | Atornillado delantero | 1 | Anodizado | Anodizado |

Table 2/2

| Número de catálogo | Bordes tratados | Código de color | Apantallamiento o EMC | Altura (H) | Tipo | Anchura (W) |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------|
| 30118-962 | | RAL 7021 | No | 43.6mm | 19" Panel frontal | 483mm |
| 30702-047 | Sí | | No | 43.6mm | 19" Panel frontal | 483mm |
| 30702-056 | | RAL 7035 | No | 43.6mm | 19" Panel frontal | 483mm |
| 30702-044 | | | No | 43.6mm | 19" Panel frontal | 483mm |
| 30118-963 | | RAL 7021 | No | 88.1mm | 19" Panel frontal | 483mm |
| 30702-048 | Sí | | No | 88.1mm | 19" Panel frontal | 483mm |
| 30702-057 | | RAL 7035 | No | 88.1mm | 19" Panel frontal | 483mm |
| 30118-964 | | RAL 7021 | No | 132.5mm | 19" Panel frontal | 483mm |
| 30702-058 | | RAL 7035 | No | 132.5mm | 19" Panel frontal | 483mm |

| Número de catálogo | Bordes tratados | Código de color | Apantallamiento o EMC | Altura (H) | Tipo | Anchura (W) |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------|
| 30702-046 | | | No | 132.5mm | 19" Panel frontal | 483mm |
| 30702-045 | | | No | 88.1mm | 19" Panel frontal | 483mm |
| 30702-049 | Sí | | No | 132.5mm | 19" Panel frontal | 483mm |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor ordene 19" kit de montaje por separado.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE