

# CompacPRO Tip-Up Mango

Manija de transporte de punta.



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga 20 kg

Barra de transporte ajustable en incrementos de 30° mediante pulsador

Con barra de transporte recubierta de polvo

El controlador permite al usuario tener una mejor vista en la parte frontal de la caja en caso de uso de escritorio

## ESPECIFICACIONES

**Compatible con:** Casos  
**Familia de productos:** CompacPRO  
**Tipo de producto:** Maneja

Table 1/1

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango  | Longitud | Material                   |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------|----------------------------|
| 24575-038          | 42HP           | 1                    | Mango de punta | 180mm    | Aluminio, Aleación de zinc |
| 24575-178          | 84HP           | 1                    | Mango de punta | 180mm    | Aluminio, Aleación de zinc |

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango  | Longitud | Material                   |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------|----------------------------|
| 24575-158          | 63HP           | 1                    | Mango de punta | 180mm    | Aluminio, Aleación de zinc |
| 24575-138          | 42HP           | 1                    | Mango de punta | 180mm    | Aluminio, Aleación de zinc |
| 24575-118          | 28HP           | 1                    | Mango de punta | 180mm    | Aluminio, Aleación de zinc |
| 24575-078          | 84HP           | 1                    | Mango de punta | 180mm    | Aluminio, Aleación de zinc |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**