

Panel frontal, blindado, con bisagras inferiores

Panel frontal en U-perfil inferior con bisagras para junta textil.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El panel frontal del perfil en U se puede desdoblar a un ángulo de apertura de 135° (no RatiopacPRO)

Permite el montaje en rieles horizontales

Blindado, panel frontal U con junta textil EMC

Adecuado para subracks (EuropacPRO) y cajas (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Fondo (D): | 2.5mm |
| Material: | Aluminio |
| Acabado: | Anodizado; Pasivado |
| Tipo de accesorio: | Panel frontal |
| Tipo de producto: | Panel frontal |
| Tipo: | Panel frontal sin mango |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje | Tipo de junta | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 20848-599 | 3U | 42HP | 1 | Con bisagras, abajo | Textil EMC | Anodizado |

| Número de catálogo | Altura del rack | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Montaje | Tipo de junta | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 20848-604 | 6U | 84HP | 1 | Con bisagras, abajo | Textil EMC | Anodizado |
| 20848-608 | 3U | 28HP | 1 | Con bisagras, abajo | Textil EMC | Anodizado |
| 20848-605 | 4U | 42HP | 1 | Con bisagras, abajo | Textil EMC | Anodizado |
| 20848-602 | 6U | 42HP | 1 | Con bisagras, abajo | Textil EMC | Anodizado |
| 20848-601 | 3U | 84HP | 1 | Con bisagras, abajo | Textil EMC | Anodizado |
| 20848-607 | 4U | 84HP | 1 | Con bisagras, abajo | Textil EMC | Anodizado |
| 20848-606 | 4U | 63HP | 1 | Con bisagras, abajo | Textil EMC | Anodizado |
| 20848-600 | 3U | 63HP | 1 | Con bisagras, abajo | Textil EMC | Anodizado |
| 20848-696 | 6U | 28HP | 1 | Con bisagras, abajo | Textil EMC | Anodizado |
| 20848-603 | 6U | 63HP | 1 | Con bisagras, abajo | Textil EMC | Anodizado |

Table 2/2


| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con | Apantallamiento EMC | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 20848-599 | Conductivo | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable) | 128.4mm | 213mm |
| 20848-604 | Conductivo | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable) | 261.8mm | 426.4mm |
| 20848-608 | Conductivo | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable) | 128.4mm | 141.9mm |
| 20848-605 | Conductivo | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable) | 172.9mm | 213mm |
| 20848-602 | Conductivo | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable) | 261.8mm | 213mm |
| 20848-601 | Conductivo | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable) | 128.4mm | 426.4mm |

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con | Apantallamiento o EMC | Altura (H) | Anchura (W) |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 20848-607 | Conductivo | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable) | 172.9mm | 426.4mm |
| 20848-606 | Conductivo | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable) | 172.9mm | 319.7mm |
| 20848-600 | Conductivo | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable) | 128.4mm | 319.7mm |
| 20848-696 | Conductivo | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable) | 261.8mm | 141.9mm |
| 20848-603 | Conductivo | No | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | No (Retrofitable) | 261.8mm | 319.7mm |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El panel frontal se puede quitar en posición abierta (> 135°).

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE