

# Interscale Desktop Case, perforado



Estuche de escritorio flexible con protección EMC integrada y lados perforados. Basado en la plataforma interscala nVent SCHROFF y desarrollado de acuerdo con IEC 60297-3-109.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Estuche de escritorio modular que consta de 4 piezas ensambladas

Desarrollado según IEC 60297-3-109 (en progreso en IEC)

Protección EMC integrada

Protección de entrada hasta IP 20

Color RAL 7016

Casos modificados o personalizados a petición

## ESPECIFICACIONES

<b>Material:</b>	Aluminio; Acero
<b>Tipo:</b>	Escritorio
<b>Familia de productos:</b>	Interscala
<b>Grado de protección:</b>	IP20
<b>Código de color:</b>	RAL 7016
<b>Tipo de producto:</b>	Caso de factor de forma pequeño

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Cantidad del paquete	Anchura	Fondo	Refrigeración	Color
14825-154	43.7mm	1	221mm	177mm	Perforado	Gris antracita
14825-254	88.1mm	1	221mm	177mm	Perforado	Gris antracita
14825-255	88.1mm	1	221mm	221mm	Perforado	Gris antracita
14825-197	43.7mm	1	399mm	310mm	Perforado	Gris antracita
14825-275	88.1mm	1	310mm	221mm	Perforado	Gris antracita
14825-195	43.7mm	1	399mm	221mm	Perforado	Gris antracita
14825-295	88.1mm	1	399mm	221mm	Perforado	Gris antracita
14825-297	88.1mm	1	399mm	310mm	Perforado	Gris antracita
14825-175	43.7mm	1	310mm	221mm	Perforado	Gris antracita
14825-375	132.6mm	1	310mm	221mm	Perforado	Gris antracita
14825-395	132.6mm	1	399mm	221mm	Perforado	Gris antracita
14825-155	43.7mm	1	221mm	221mm	Perforado	Gris antracita
14825-397	132.6mm	1	399mm	310mm	Perforado	Gris antracita

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado
14825-154	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14825-254	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14825-255	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14825-197	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14825-275	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14825-195	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14825-295	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14825-297	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14825-175	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14825-375	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14825-395	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14825-155	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto
14825-397	Aluminio-Zinc plateado, Polvo recubierto

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**