

Kit de montaje en poste



Se utiliza para montar gabinetes Concept de redes de trabajo y gabinetes de montaje en pared en postes de varios tamaños y de distintas formas. Simplemente fije la barra de canal a los orificios de montaje en la parte trasera del gabinete y envuelva la cinta de acero inoxidable alrededor del poste y a través de la barra.

CARACTERÍSTICAS

El kit incluye dos canales de montaje, dos correas aptas para postes de 3 pulg. (76 mm) a 12 pulg. (305 mm) de diámetro y herrajes de montaje.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado | Color | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------|-----------------|---------|
| CPMK16 | 79430 | Acero dulce | Polvo recubierto | Gris | ANSI 61 | 2.66mm |
| CPMK20 | 79440 | Acero dulce | Polvo recubierto | Gris | ANSI 61 | 2.66mm |
| CPMK30 | 79460 | Acero dulce | Polvo recubierto | Gris | ANSI 61 | 2.66mm |
| CPMK24 | 79450 | Acero dulce | Polvo recubierto | Gris | ANSI 61 | 2.66mm |
| CPMK12 | 79360 | Acero dulce | Polvo recubierto | Gris | ANSI 61 | 2.66mm |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE